



WDE4449

IP44



Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	5 A
Schaltstrom	5 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Schaltart/Variante	1-polig Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja