



WDE3036



Wisselschakelaar

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-kleur 7035
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Metaal
Kunststof
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm
Inbouwdiepte 31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP44 in combinatie met afdichtset

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen
Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze Met steekklemmen
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
RoHS conform Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 4.1