



WDE4447



**Jaloezie-impulsdrukker 1-p voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	5 A
Schakelstroom	5 A

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Schakelmodus	1-polig Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

**Aansluiting**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja