



WDE3035



## Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ KOMMYTATER 10AX 250V~

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7035

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Όχι

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Cradle to Cradle Certified® - Πλήρες πεδίο εφαρμογής Bronze, version 4.1