



WDE3032



## Wipschakelaar, 2-polig

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP44 in combinatie met afdichtset

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

#### Aansluiting

Type connector/stekker Schroefaansluiting

#### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja