



WDE3032



## Wipschakelaar, 2-polig

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Nee

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja