



WDA1076ANM

IP44

Copertura in metallo pressofusione IP44

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Opaco

Materiale Alluminio

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 125 mm

Larghezza 89 mm

Profondità 2 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Resistenza agli urti IK IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si