



WDA1076ANM

IP44

Metall-Abdeckung Druckguss IP44 ohne Aufdruck

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralplatte

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Aluminium
RAL Nummer 9006
Glanzgrad Matt
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 125 mm
Breite 89 mm
Tiefe 2 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44
Stoßfestigkeit IK IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja