



WDA2727W

LED-lampa E10 230 V, 4 mA, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	4 mA
-----------	------

Dimensioner

Höjd	9,70 mm
Bredd	9,70 mm
Djup	29 mm

Material

Färg	Vit
------	-----

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50-60 Hz
----------	----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja