




WDF41073



UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 16 - 16 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Weiß

Werkstoff Metall
Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Spannung

Nennspannung 125 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 1 A

Abmessungen

Einbautiefe 22 mm

Abmessungen Öffnung (B x H) 71,0 x 71,0 mm

Texte

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Montageart Mit Spreizkrallen

Kategorie/Ports Cat.3

Schutz Ohne Abschirmung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja