



WDF41073



Toma de enchufe UAE 8 polos, cat.3

Características técnicas

Frecuencia

Ancho de banda de transmisión 16 - 16 MHz

Equipo

Número de salidas 1

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Equipo

Con tapa abatible No

Materiales

Colour Blanco

Material Metal
Plástico

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Tensión

Tensión asignada 125 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 1 A

Dimensiones

Profundidad del montaje 22 mm

Dimensiones de la abertura (ancho x alto) 71,0 x 71,0 mm

Texto

Salida Con salida oblicua de 45°

Tipo de montaje Con garras de expansión

Categoría/puertos Cat.3

Protección Sin pantalla protectora

Tipo de conexión Con bornes roscados

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí