



WDF41073



RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 16 - 16 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Samenstelling

Met klapdeksel Nee

Materiaal

Kleur Wit

Materiaal Metaal
Kunststof

Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale spanning 125 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 22 mm

Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

Teksten

Uitgang Met 45° uitgang

Montagewijze Met spreidklemmen

Categorie/poorten Cat.3

Beveiliging Zonder afschermschot

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja