



WDF41073



Η.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης 16 - 16 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 1

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Εξοπλισμός

Με καπάκι Όχι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Χρώμα Μπεζ

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Τάση

Ονομαστική τάση 125 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1 A

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 22 mm

Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ) 71,0 x 71,0 mm

Κείμενο

Έξοδος Με διαγώνιες εξόδους 45°

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Κατηγορία/θύρες Cat.3

Ασφάλεια Χωρίς προστατευτική οθόνη

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι