



WDF41076



**RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

**Samenstelling**

Aantal uitgangen 1

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

**Samenstelling**

Met klapdeksel Nee

**Materiaal**

Kleur Light grey

Materiaal Metaal  
Kunststof

**Aansluiting**

Type connector/steker LSA+ terminal

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Spanning**

Nominale spanning 72 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 0,50 A

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 31 mm

Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

**Teksten**

Uitgang Met 45° uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk  
Zonder spreidklemmen

Beveiliging Zonder afschermschot

Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm  
worden afgebroken

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja