



WDE4466

IP44



Int. deviat. a 2 poli con stampa a parete x cilindri di chiusura Pressofus IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 75 x 75 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Corrente

Corrente nominale 16 A

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione Bipolare Off

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì