




WDE4466



Wisselschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 75 x 75 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Type connector/steker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2-polig uit

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja