



WDE4462



**Jalousie-Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Schalter 2-polig
--------------------------	------------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	5 A
Schaltstrom	5 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung
Funktion	Mit Tastrastfunktion

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja