



WDE4462



Jaloezieschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
Schakelstroom	5 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Functie	Met impulsfunctie

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja