



WDE2040



**Interruptor temp. II 15 min.**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	16 A
Corriente nominal asignada	16 A

**Funciones**

Tiempo de funcionamiento	15 min
--------------------------	--------

**Texto**

Modo conmutación	2 polos desconexión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Borne	Con borne pasante
Tipo de montaje	Sin garras de expansión

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	32,30 mm
-------------------------	----------

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí