



WDE2040



**Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 15 min, Modul-Einsatz UP**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	16 A
Nennstrom	16 A

**Funktionen**

Laufzeit	15 min
----------	--------

**Texte**

Schaltart/Variante	2-polig Aus
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Durchgangsklemme
Montageart	Ohne Spreizkrallen

**Abmessungen**

Einbautiefe	32,30 mm
-------------	----------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja