



WDE2040



one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

##### Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 A
Prąd znamionowy	16 A

##### Funkcje

Czas działania	15 min
----------------	--------

##### Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	2-biegunowy wył.
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Zacisk	Ze złączem przelotowym
Montaż	Bez łapek rozporowych

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32,30 mm
------------------------------	----------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak