




WDE2040



Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Functionies

Looptijd	15 min
----------	--------

Teksten

Schakelmodus	2-polig uit
--------------	-------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Klem	Met doorvoerklem
------	------------------

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte	32,30 mm
--------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----