



WDE2040



**Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

**Funcies**

Looptijd	15 min
----------	--------

**Teksten**

Schakelmodus	2-polig uit
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Klem	Met doorvoerklem
Montagewijze	Zonder spreidklemmen

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	32,30 mm
--------------	----------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja