



WDA1527G

Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 Zubehör grün transparent

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
-----------------------	-------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Grün
RAL Nummer	6029
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	32 mm
Breite	30 mm
Tiefe	33 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Klemmbefestigung
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja