



WDA1527G

### Технічні характеристики

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування	Кнопка/однотактовий вимикач
----------------------------------	-----------------------------

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

#### Матеріали

Colour	Зелений
Код RAL	6029
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Дюропласт
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	32 mm
Ширина	30 mm
Глибина	33 mm

#### Ємність

Кількість модулів	0
-------------------	---

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Без
---------------------	-----

#### Підключення

Тип монтажу	Затискне кріплення
-------------	--------------------

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Режим встановлення	З'єднання хомутом
Клавішний вимикач/натискна клавіша	Для тумблерів

#### Ідентифікація

Схема монтажу	Елемент керування
---------------	-------------------

#### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так