



WDA1527T

Технічні характеристики

Архітектура

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Елемент керування/функціонування | Кнопка/однотактовий вимикач |
|----------------------------------|-----------------------------|

Елементи керування та індикатори

| | |
|------------------|---|
| Кількість кнопок | 1 |
|------------------|---|

Матеріали

| | |
|------------------|--------------|
| Colour | Білий |
| Код RAL | 9001 |
| Обробка поверхні | Глянцевий |
| Матеріал | Дюропласт |
| Обробка | Необроблений |

Розміри

| | |
|---------|-------|
| Висота | 32 mm |
| Ширина | 30 mm |
| Глибина | 33 mm |

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 0 |
|-------------------|---|

Під'єднання

| | |
|---------------------|-----|
| Тип роз'єму/штекера | Без |
|---------------------|-----|

Підключення

| | |
|-------------|--------------------|
| Тип монтажу | Затискне кріплення |
|-------------|--------------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

Тексти

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Режим встановлення | З'єднання хомутом |
| Клавішний вимикач/натискна клавіша | Для тумблерів |

Ідентифікація

| | |
|---------------|-------------------|
| Схема монтажу | Елемент керування |
|---------------|-------------------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| Відповідність RoHS | Так |