



WDE5101



Pulsador NA portalámparas

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Lámpara incandescente de potencia 2 - 2 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 30,40 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 1,5 - 2,5 mm²

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Iluminación Para circuito iluminación y control

Características técnicas

A.8 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí