



WDE5101



### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга 230 V

#### Потужність

Потужність лампи розжарювання 2 - 2 W

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Освітлення

Тип лампи LED

#### Матеріали

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

#### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 30,40 mm

#### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

#### Тексти

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

#### Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так