




WDE5056



### Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Corrente di commutazione        | 10 A |
| Corrente di contatto momentanea | 10 A |

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Architettura

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Elemento di controllo/comando | Scheda per hotel |
| Numero di poli                | 1                |

##### Materiali

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Colore                                                          | Grigio              |
| Materiale                                                       | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento                                                     | Non trattato        |
| Trasparente                                                     | No                  |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                 |

##### Serie

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Altezza                             | 71 mm    |
| Larghezza                           | 71 mm    |
| Profondità                          | 41 mm    |
| Profondità di installazione         | 31,20 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 44 mm    |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Controlli e indicatori

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Spia luminosa            | Senza            |
| Numero di tasti          | 0                |
| Tipo di pulsante         | Pulsante singolo |
| Con contatto di feedback | No               |

##### Connettività

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione       | Raccordo a innesto |
| Con montaggio ad artiglio | Sì                 |

##### Connessione

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| tipo di attacco della lampada | Senza portalampada |
| Tipo di connettore            | Morsetto a innesto |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Testo

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Con fissaggio a morsetto/vite                                                                                          |
| Illuminazione     | Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N<br>Per illuminazione e commutazione di controllo |

**Testo**

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di commutazione | Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura |
| Tipo di connessione  | Con morsetto a molla                                                           |

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |