



WDE160020

Gruppo fluorescente comando luci nero

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	19 mm

Materiali

Colore	Nero
--------	------

Illuminazione

Tipo di lampada	Lampada fluorescente
-----------------	----------------------

Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Tipo di connessione	Con collegamenti a vite

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si