



WDE160020

**Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 0 A

**Wymiary**

Wysokość 10 mm

Szerokość 20 mm

Głębokość 19 mm

**Materiały**

Kolor Czarny

**Oświetlenie**

Typ źródła światła Lampy jarzeniowe

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50-60 Hz

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

**Dodatkowe informacje**

Montaż Mocowanie zaciskowe

Typ połączenia Z przyłączami śrubowymi

**Odpowiednie do**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak