



WDE160020

Glimlampelement, zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 10 mm

Breedte 20 mm

Diepte 19 mm

Materiaal

Kleur Zwart

Verlichting

Type lamp Fluorlamp

Frequentie

Frequentie 50-60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Aansluitwijze Met schroefaansluiting

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja