




WDE303716

## Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Schaltstrom | 16 AX (200W LED (SBL)) |
|-------------|------------------------|

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                                           | Grau                 |
| RAL Nummer                                                      | 7035                 |
| Glanzgrad                                                       | Matt                 |
| Werkstoff                                                       | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt          |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %                  |

#### Kennzeichnung

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

#### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Krallenbefestigung |
|------------|--------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

#### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 71 x 71 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm      |

#### Sicherheit

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK                | IK07                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Anschluss

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

#### Texte

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Montageart   | Für Einzelmontage                     |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                       |
| Beleuchtung  | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |
| Drucktaster  | Nein                                  |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |