



WDA2728R

LED-Lampe E14 Zubehör rot

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Abmessungen

Höhe	14 mm
Breite	14 mm
Tiefe	30 mm

Werkstoff

Farbe	Rot
-------	-----

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja