



WDA2728R

Lampada LED E14 rosso

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Serie

Altezza	14 mm
Larghezza	14 mm
Profondità	30 mm

Materiali

Colore	Rosso
--------	-------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì