



WDA2728Y

### Lâmpada LED E14, amarelo, 230V

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
|----------------|-------------|

##### Corrente elétrica

|                  |         |
|------------------|---------|
| Corrente nominal | 0,170 A |
|------------------|---------|

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 14 mm |
| Largura      | 14 mm |
| Profundidade | 30 mm |

##### Materiais

|     |         |
|-----|---------|
| Cor | Amarelo |
|-----|---------|

##### Iluminação

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo de lâmpada | LED |
|-----------------|-----|

##### Frequência

|            |          |
|------------|----------|
| Frequência | 50-60 Hz |
|------------|----------|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -40 - 70 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Texto

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso  |
| Tipo de ligação    | Com ligações para parafuso |

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |