



WDE303701

**Kreuzschalter, runder Tragring für Lichtsteuerung 10AX/250V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall  
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 76 x 76 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Durchmesser 71 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK07

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Texte**

Montageart Mit Klemm-/Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Drucktaster Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja