



WDA2728G

LED-Lampe E14 Zubehör grün

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Abmessungen

Höhe	14 mm
------	-------

Breite	14 mm
--------	-------

Tiefe	30 mm
-------	-------

Werkstoff

Farbe	Grün
-------	------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen
--------------	------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----