



WDA2728G

Lâmpada LED E14, verde, 230V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,170 A
------------------	---------

Dimensões

Altura	14 mm
Largura	14 mm
Profundidade	30 mm

Materiais

Cor	Verde
-----	-------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Frequência

Frequência	50-60 Hz
------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com ligações para parafuso

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim