



WDE303303



Schakelaar 3-polig 16 AX

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 400 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja