




WDE303303



Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	16 A
--------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Напруга

Номінальна напруга	400 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент
---------------	-----------------

Підключення

Тип монтажу	Гачкове кріплення
-------------	-------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Розміри

Розміри	71 x 71 mm
Вбудована глибина	31 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гвинтова клемма
---------------------	-----------------

Тексти

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням
Тип з'єднання	З гвинтовими клемми
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Кнопка/однотактовий вимикач	Hi

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----