



WDA2828W2

Lámp. incand. alta E14

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 0 A

Dimensiones

Altura 15 mm

Anchura 15 mm

Profundidad 51 mm

Materiales

Colour Naranja

Iluminación

Tipo de lámpara Lámpara incandescente

Frecuencia

Frecuencia 50-60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí