



WDA2828W2

Żarówka E14 wysoka

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy I _n	17 mA
--------------------------------	-------

Wymiary

Wysokość	15 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	51 mm

Materiały

Kolor	Pomarańczowy
-------	--------------

Oświetlenie

Typ źródła światła	Żarówka
--------------------	---------

Częstotliwość

Częstotliwość	50-60 Hz
---------------	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z przyłączami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak