



WDA2828W2

Lâmpada incandescente E14, 230V 3W

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,170 A
------------------	---------

Dimensões

Altura	15 mm
Largura	15 mm
Profundidade	51 mm

Materiais

Cor	Laranja
-----	---------

Iluminação

Tipo de lâmpada	Lâmpada incandescente
-----------------	-----------------------

Frequência

Frequência	50-60 Hz
------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com ligações para parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim