



WDA2828W1

Glühlampe E14 Zubehör für Lichtsignal flach

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 0 A

Abmessungen

Höhe 15 mm

Breite 15 mm

Tiefe 51 mm

Werkstoff

Farbe Orange

Beleuchtung

Art der Lampe Glühlampe

Frequenz

Frequenz 50-60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja