



WDA2828W1

### Żarówka E14 niska

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

##### Wymiary

Wysokość 15 mm

Szerokość 15 mm

Głębokość 51 mm

##### Materiały

Kolor Pomarańczowy

##### Oświetlenie

Typ źródła światła Żarówka

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

##### Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z przyłączami śrubowymi

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak