



WDA2828W1

Gloeilamp E14 voor vlakke lens

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 15 mm

Breedte 15 mm

Diepte 51 mm

Materiaal

Kleur Oranje

Verlichting

Type lamp Gloeilamp

Frequentie

Frequentie 50-60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefaansluiting

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja