



WDA2536W

LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Abmessungen

Höhe	51 mm
Breite	51 mm
Tiefe	22,10 mm

Leistung

Stromaufnahme	0,40 mA
---------------	---------

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja