



WDE303520



Jaloezieschakelaar 1-polig

Technische karakteristieken

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Geschikt voor

Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja