



WDE303520



**Strömställarinsats ( ej återfj) Jalousi, förreglad, 10 AX, klor**

**Tekniska egenskaper**

**Material**

Färg	Grå
RAL-kod	7035

**Kontroller och indikatorer**

Typ av persiennbrytare	1-polig strömställare
------------------------	-----------------------

**Material**

Ytbehandling	Matt
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

**Spänning**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))
Omkopplingsström	10 A

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

**Text**

Brytare läge	Med mekanisk och elektrisk förregling för att förhindra gemensam)inkoppling
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Med klor

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

**Lämplig för**

A.1 Termoplast / A.8 Aluminium / A.8 glas / A.8 Rostfritt stål / A.8 Termoplast / B.3 / Q.7 / S.1

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja